

**Artikelnummer:** 154818

**Kurzbeschreibung:** Scheren-Röllchenbahnen,  
Bahnbreite 600 mm, mit 5 Stützen

**Langbeschreibung:** Scheren-Röllchenbahnen,  
Bahnbreite 600 mm: variabel in der Förderlänge  
(ausziehbar) und für wechselnde Standorte ideal  
zum kombinierten Einsatz mit Rollenbahnen und  
Förderbändern geringer Platzbedarf in  
zusammengeschobenem Zustand - Achsen mit  
versetzten Rollen bzw. Röllchen hohe Flexibilität  
durch Einsatz als Kurve oder auch als S-Kurve  
verstellbar in der Bauhöhe (700 - 1100 mm)  
fahrbar mittels Lenkrollen flexibel in der  
Streckenführung (es können Kurven gebildet  
werden) mit kugelgelagerten und verzinkten  
Stahlröllchen (ø 48 mm), auf Wunsch auch mit kugelgelagerten Kunststoffröllchen (ø 48  
mm) lieferbar (kein Mehrpreis) Achsabstand: 32 - 130 mm, je nach ausgezogener Länge  
Höhe von 700 - 1100 mm einstellbar, inkl. Stützen Bahnbreite: 600 mm Tragkraft: 120 kg

