

Artikelnummer: 400257

Kurzbeschreibung: Manuflex Grundtisch UNIVERSAL Spezial, 1500 x 800 mm, Kunststoff lichtgrau, lichtgrau

Langbeschreibung: Manuflex Grundtisch UNIVERSAL Spezial, T 800 mm, Breite und Tischplatte wählbar: Der Manuflex Grundtisch UNIVERSAL Spezial hat eine Tiefe von 800 mm und kann in drei Breiten geliefert werden. Zudem stehen Ihnen drei Tischplatten für unterschiedliche Ansprüche bei dem Manuflex Grundtisch UNIVERSAL Spezial zur Auswahl. Der Manuflex Grundtisch UNIVERSAL Spezial ist der ideale Arbeitstisch, der sich jederzeit durch das passende Zubehör zu einem komplett ausgestatteten



Montage- oder Prüfarbeitstisch erweitern lässt. Mit seinem hochwertig pulverbeschichteten Gestell, das aus zwei 57 x 43 mm Stahlprofilrahmen und zwei stabilen, 60 mm hohen Zagen besteht, ist der Manuflex Grundtisch UNIVERSAL Spezial äußerst stabil und langlebig. Der Manuflex Grundtisch UNIVERSAL Spezial kann mit Klemmschrauben von 700 mm auf 1000 mm in der Höhe verstellt werden, sodass sowohl sitzende wie auch stehende Arbeiten möglich sind. Bei einer Tiefe von 800 mm können Sie den Manuflex Grundtisch UNIVERSAL Spezial in einer Breite von 1500 mm, 1750 mm oder 2000 mm bestellen. Auch eine leitfähige Ausführung stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage bereit. Bitte wählen Sie aus den drei zur Verfügung stehenden je 22 mm dicken Tischplatten die richtige für Ihren Manuflex Grundtisch UNIVERSAL Spezial individuell aus. Ausführliche Informationen zu den Tischplatten erhalten Sie weiter unten. Weitere Details: Einsatzzweck: Einzel- oder Reihenarbeitstisch Zubehör ermöglicht Erweiterung zum komplett ausgestatteten Montage- oder Prüfarbeitsplatz Äußerst stabil und langlebig durch selbsttragendes Stahlrahmengestell Mit Klemmschrauben-Höhenverstellung von 700 auf 1000 mm plus Tischplattenstärke Für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden oder stehenden Tätigkeiten Gestell: bestehend aus 2 Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zagen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet Standardtiefe: 800 mm Breite wahlweise: 1500 mm, 1750 mm oder 2000 mm 9 Gestell-RAL-Farbtöne zur Auswahl Auch in leitfähiger Ausführung lieferbar - bitte anfragen Die Tischplatte ist 22 mm dick und kann in 3 verschiedenen Ausführungen bestellt werden Ausführung Tischplatte Melamin: Besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur Abrieb- und kratzfest sowie blendfrei, Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen Die Tischplatte ist geeignet für Arbeiten ohne höhere mechanische und chemische Anforderungen wie z.B. im Versand. Ausführung Tischplatte Kunststoff: Die lichtgraue Kunststoff-Tischplatte besteht aus pflegeleichten Melamin-Laminaten auf einer E1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt Mit hellgrauem, stossfestem Kunststoff-Umleimer umrandet Die Oberfläche ist leicht zu reinigen Abrieb- und kratzfest, strapazierfähig sowie blendfrei Die Tischplatte ist geeignet für leichte Montage-, Versand- und Laborarbeiten und für Arbeiten ohne höhere Anforderungen an chemischer Beständigkeit. Ausführung Tischplatte Multiplex: Die geölte Multiplex-Tischplatte besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte der Güteklasse I/III Die Multiplex-Tischplatte ist unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geölt Alle Kanten und Ecken sind geschliffen und gefast Eine Klarlackierung der Multiplexplatte ist auf Anfrage möglich. Die Multiplex-Tischplatte ist geeignet, wenn hohe mechanische Beanspruchungen, wie im Montage- und Fertigungsbereich, gefragt sind. Aufgrund der

EAN/GTIN: 4045916001105