

**Artikelnummer:** 401597

**Kurzbeschreibung:** Manuflex Neigbare Ablagekonsole, für Reihe Universal oder Profi, Nutztiefe 345 mm, für Tischbreite 1250 mm, lichtgrau

**Langbeschreibung:** Manuflex Neigbare Ablagekonsole, für Reihe Universal oder Profi, Nutztiefe 345 mm: Die Manuflex Neigbare Ablagekonsole hat eine Nutztiefe von 345 mm. Dabei kann die Manuflex Neigbare Ablagekonsole an alle Tische der Reihen Universal und Profi montiert werden. Geeignet für alle Arbeitstische der Serie Universal und alle Werkbänke der Serie Profi ist diese Manuflex Neigbare Ablagekonsole.

Mit einer Nutztiefe von 345 mm, hat die Manuflex Neigbare Ablagekonsole eine Höhe von 38 mm bei einer Gesamttiefe von 350 mm. Durch die stabile Stahlblechkonstruktion und der allseits 38 mm Aufkantung sowie einer Belastbarkeit von 35 kg, ermöglicht die Manuflex Neigbare Ablagekonsole eine Aufbewahrung von diversen Kleinteilen und Werkzeugen. Eine schnelle und einfache Montage ist dank eines Stecksystems genauso gewährleistet wie es auch möglich ist, die Ablagekonsole schnell umzupositionieren. Zusätzliche Sicherungsstifte verhindern dabei eine Absturzgefahr. Hochwertig pulverbeschichtet ist die Manuflex Neigbare Ablagekonsole auch in der Tiefe stufenlos einstellbar. Dies ermöglicht eine optimale Positionierung der Produkte und entlastet Ihre Mitarbeiter. Weitere Details: Für alle UNIVERSAL-Arbeitstische und PROFI-Werkbänke Zur Optimierung der Arbeitsleistung durch die Werkzeugbereitstellung im Greifbereich und Entlastung der Mitarbeiter Durch die stabile Stahlblechkonstruktion und der allseits 38 mm Aufkantung können diverse Kleinteile, Werkzeuge und Maschinen bereitgestellt werden Per werkzeugloser Steckmontage sehr schnell und einfach an die MultiPlan Aufbauportale anbringen Schnelle Umpositionierung bei einer möglichen Umkonfiguration des Arbeitsplatzes Zusätzliche Sicherungsstifte verhindern Absturzgefahr Befestigung an Universal- und Profi-Stahlaufbauportalen Belastbarkeit: 35 kg Stufenlos neigbar und kann somit greifoptimal mit z.B. Sichtlagerkästen ausgerüstet werden Stufenlos in der Tiefe einstellbar, womit auch überstehende Produkte gut positioniert oder weiterer Arbeitsraum geschaffen werden kann Gesamttiefe: 350 mm Gesamthöhe: 38 mm Nutztiefe: 345 mm Hochwertig pulverbeschichtet 9 RAL-Farbtöne zur Auswahl



**EAN/GTIN:** 4045916002096