

Produktinformation

97 52 30

KNIPEX PreciForce®

Crimpzange


- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten
- Gutes Handling durch günstige Griffstellung, geringes Gewicht, kurze Bauform und ergonomisch geformte Griffe
- Crimpeinsatz ist nicht wechselbar
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet



Allgemein

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Artikel-Nr. | 97 52 30 |
| EAN | 4003773051855 |
| Zange | brüniert |
| Griffe | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Gewicht | 477 g |
| Abmessungen | 220 x 70 x 31 mm |
| REACH- Konformität | enthält SVHC |
| RoHS- Konformität | nicht anzuwenden |

Technische Attribute



| | |
|-----------------------------|--|
| Anwendung | unisiolierte Pressverbinder nach DIN 46267 |
| Kapazität Quadratmillimeter | 1,5 — 10,0 mm ² |
| Anzahl der Nester | 5 |
| AWG | 16 — 12 |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten