

Datenblatt PROMAT Zurrgurt 50mm 2-tlg. 8 m



Bezeichnung	Zurrgurt 50 mm mit Spitzhaken
Länge	8,0 m
Zurrkraft LC direkt	2.500 daN
Vorspannkraft STF	300 daN
Gurtbandbreite	50 mm
Farbe	blau
Einsatztemperaturbereich	-40°C – 100°C
Systembruchkraft	> 5000 daN
Sicherheitsfaktor System	1:2
Material Ratsche	Stahl
Material Gurtband	Polyester (PES)
Art.-Nr. NORTHWEST	4000365099
Artikelgewicht	2,50 kg
Norm	gefertigt nach EN 12195-2
Verpackung	einzel eingeschumpft
Palettenmenge	150 Stück
Zolltarifnummer	6307 9098



"Diese Angaben gibt NORTHWEST nach derzeitigem Wissensstand. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Datenblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Datenblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch uns. Die Tauglichkeit der Produkte für den endgültigen Einsatzzweck sollten durch Vorversuche beim Anwender überprüft werden. Die angegebenen Werte sind statistische Mittelwerte.

Diese Informationen können jederzeit abgeändert werden, wenn neue Erkenntnisse und Erfahrungen vorliegen. Mit Herausgabe dieses technischen Datenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. "