

Umweltfreundlicher, schwimmfähiger Ölbinder

■ **Typ I / II / III R**

- ungiftiges Naturprodukt aus biologisch abbaubaren Naturfasern
- hydrophob und sehr leicht
- absorbiert Öl, Diesel, Heizöl, Schneidöl, Pflanzenöl, ölbasierte Lösungsmittel und andere Flüssigkeiten auf Kohlenwasserstoffbasis
- gleichermaßen auf Wasseroberflächen, Straßen und Industrieböden einsetzbar



Schwimmfähiger Ölbinder

■ **Typ I / II / III R**

- Granulat auf Basis von Perlit
- hydrophob und extrem leicht, auch auf turbulenten Gewässern schwimmfähig
- hervorragend für die Ölbekämpfung auf Wasseroberflächen sowie auf Verkehrs- und Bodenflächen geeignet



Ölbinder Quick-Sorb

■ **Typ III**

- Granulat auf Basis von Polyurethanschaum
- wasserabweisend
- extrem schnelle Aufnahme von Öl
- ideal für geflieste und versiegelte Böden
- nicht scheuernd, schont Hallenböden



Ölbinder Allwetter

■ **Typ III R**

- Granulat auf Basis von Polyurethanschaum
- wasserabweisend
- hohe Saugleistung
- geeignet für Verkehrsflächen und Straßen
- auch bei Regen und Nässe sehr gut einsetzbar



Ölbinder Allwetter, 6-kg-Eimer



Bestell-Nr. 208-190-J9

Ausführung	Umweltfreundlicher, schwimmfähiger Ölbinder	Schwimmfähiger Ölbinder	Ölbinder Quick-Sorb		Ölbinder Allwetter	
Inhaltsmenge (kg)	6	7	5	12	8	20
Aufnahmekapazität (Liter / VE)	29	31	11	30	12	24
Schüttgewicht [g/l]	130	70	260	260	405	405
Korngröße min [mm]	1	1	1	1	1	1
Korngröße max [mm]	4	3	4	4	4	4
Anzahl Sack pro Palette	51	24	50	36	50	36
Bestellnummer	180-851-J9	119-254-J9	208-182-J9	157-218-J9	208-181-J9	123-167-J9