

Mobile Tischabsaugungen

NEU

Mobiles Absaugset zur Erfassung und Filtration von Rauch, Stäuben und Gasen

Die Labor-Absaug-Kits enthalten Absaug-Arme mit Hauben oder Düsen, einen drehzahlregelbaren Ventilator und kombinierten Standardfilter-Partikelfilter mit Aktivkohleanteil, Schlauch, Anschlussverbinder und eine Tischhalterung. Die Absaug-Kits sind für ein oder mehrere Arbeitsplätze, je nach Anwendung konzipiert und inhaltlich zusammengestellt. Wenn erforderlich, sind diese Kits auch in ESD-Version (statisch ableitend) verfügbar

- Für Industrie-, Werkstatt- oder Montagearbeitsplätze, z. B. beim Löten, Arbeiten mit Klebern oder Lösemitteln
- Filter bestehend aus: Partikelfilter, Feinstfilter (HEPA) und Aktivkohleeinheit. Die Filterpatronen sind Einwegfilter und leicht zu wechseln.
- Abscheidegrad: 99,97%

Die mobilen Tischabsaugungen sind flexibel verwendbar und schnell am Arbeitsplatz eingerichtet



Typ AV 1500



Mobiler Absaugventilator

- Absaugung von Schweißrauch, Dampf oder Staub
- Filtration für Service-, Reparatur- und andere, zeitlich begrenzte Arbeiten
- Frischluftzufuhr bei der Arbeit in engen oder geschlossenen Räumen
- kompakt und leistungsstark
- Stahlblechgehäuse lackiert, Laufrad aus Silumin
- Saug- und druckseitiger Anschluß Durchmesser 160 mm
- Luftvolumenstrom: 500 - 2000 m³/h
- Pressung: 1500 - 400 Pa
- 230 V / 5.50 Hz / 750 W / 5.50 A / 2800 U/min



Bestell-Nr. 173-280-J9



Typ AV 500



Typ AV 1000



Typ AV 2500



Typ AV 3000



Typ	AV 500	AV 1000	AV 1500	AV 2000	AV 2500	AV 3000
Ausstattung	1 Absaugarm mit DN 32, mit Kugelhaube und Tischklemme, Länge 1 m	2 Absaugarme mit DN 32, mit Kugelhaube und Tischklemme, Länge 1 m	3 Absaugarme mit DN 32, mit Kugelhaube und Tischklemme, Länge 1 m	1 Absaugarm mit DN 50, mit Kombihaube und Tischklemme, Länge 1,1 m	2 Absaugarme mit DN 50, mit Minihaube und Tischklemme, Länge 1,1 m	1 Absaugarm mit DN 75, mit Minihaube und Tischklemme, Länge 1,1 m
Saugleistung [m³/h]*	42	42	38	100	75	150
Bestellnummer	241-401-J9	241-402-J9	241-403-J9	173-279-J9	241-404-J9	241-405-J9

*Angabe der Saugleistung je Absaugarm