

## bac pour rayonnages et armoires

### Top

hauteur x largeur x profondeur 90 x 234 x 400 mm, en polypropylène, en bleu pigeon

lot 8 pièce

Numéro d'article: 134131



## Bac compartimentable Top

### Avec nervures de renfort pour fortes charges

bac pour rayonnages et armoires





- hauteur x largeur x profondeur 90 x 234 x 400 mm
- en polypropylène
- en bleu pigeon
- parois plein
- avec nervures de renfort pour fortes charges
- transport facile grâce à poignée encastrée sur la face avant
- avec socle gerbable et rebord de gerbage périphérique gerbable
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- résistant à la température de -20 °C à +80 °C
- matériau convient pour aliments
- volume de livraison : étiquettes incluses

## Détails techniques

|                   |                                 |                        |  |
|-------------------|---------------------------------|------------------------|--|
| type de récipient | bac pour rayonnages et armoires | gerbable avec          | socle gerbable, rebord de gerbage périphérique |
| norme européenne  | non                             | emboîtable             | non  |
| hauteur           | 90 mm                           | convient pour aliments | oui  |
| largeur           | 234 mm                          | poignée                | poignée encastrée sur la face avant            |

|                                  |                                   |                                  |                     |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| profondeur                       | 400 mm                            | structure de cloison             | plein               |
| matériau                         | polypropylène                     | stabilité / renfort / entretoise | nervures de renfort |
| recyclable                       | oui                               | couleur                          | bleu pigeon         |
| considération comme matière dang | différents tissus, nous consulter | résistance à la température      | -20 °C à +80 °C     |
| convient pour les convoyeurs à r | oui                               | volume de livraison              | étiquettes incluses |
| gerbable                         | oui                               | Poids                            | 0,53 kg             |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 517265 |  | Séparateurs transversaux, pour bac pour rayonnages et armoires, hauteur x largeur 90 x 234 mm, en polypropylène en transparent                             |
| 517298 |  | Étrier de sécurité, pour largeur bac pour rayonnages et armoires 234 mm  |
| 947956 |  | Séparateur longitudinal, pour bac pour rayonnages et armoires hauteur x largeur 90 x 234 mm, en acier avec revêtement en beige gris                        |
| 948121 |  | couvercle cache-poussière, en Plexiglas, pour bac pour rayonnages et armoires, largeur x profondeur 234 x 400 mm, en transparent, avec ouverture de saisie |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 209420 |  | rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 760 x 1000 x 430 mm, 104 bacs en polyéthylène, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair   |
| 215704 |  | sachets à fermeture à pression, en LDPE en transparent, épaisseur 50 µm, long. x larg. intérieure 180 x 120 mm   |
| 221381 |  | gants de protection, en nitrile coloris gris/noir avec revêtement nitrile, lisse, taille 9   |
| 223711 |  | stylos à bille, couleur d'encre bleu, épaisseur de trait 0,32 mm, tige en transparent  |
| 524162 |  | établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 2 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair |
| 529930 |  | escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium   |
| 531075 |  | rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1020 x 200 mm, 72 bacs en polypropylène coloris rouge, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7012 gris basalte   |