

Lakape bac gerbable norme Europe Favorit

hauteur x longueur x largeur 175 x 400 x 300 mm, capacité 15 l, en polypropylène en jaune, Parois plein, fond plein

lot 4 pièce

Numéro d'article: 204039



Lakape Bac gerbable norme Europe Favorit

bac gerbable norme Europe

- hauteur x longueur x largeur 175 x 400 x 300 mm
- capacité 15 l
- force 35 kg
- capacité de gerbage 500 kg
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en jaune
- Parois plein, fond plein
- Plusieurs niveaux gerbable
- convient pour aliments
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- résistance à la température de -20 °C à +80 °C
- Convient pour différents tissus, nous consulter
- 5 années de garantie


Détails techniques



| | | | |
|----------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| type de récipient | bacs gerbables | soubassement | plein |
| norme européenne | oui | charge | 35 kg |
| capacité | 15 l | capacité de gerbage | 500 kg |
| hauteur | 175 mm | couvercle | en accessoires (non compris) |
| longueur | 400 mm | convient pour aliments | oui |
| largeur | 300 mm | considération comme matière dang | différents tissus, nous consulter |
| matériau | polypropylène | résistance à la température | -20 °C à +80 °C |
| gerbable | oui | convient pour les convoyeurs à r | oui |
| emboîtable | non | couleur | jaune |
| pliable | non | garantie | 5 années |
| structure de cloison | plein | Poids | 3,16 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 101593 |  | Poignée rabattable, pour bac gerbable, en noir |
| 101596 |  | Porte-étiquettes pour bac gerbable |
| 508885 |  | couvercle, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 400 x 300 mm, en noir |
| 508894 |  | couvercle indépendant, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 400 x 300 mm, en noir |
| 509425 |  | Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 120 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite |
| 509428 |  | Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 120 x 1150 mm, épaisseur 10 mm, en polypropylène en anthracite |
| 530307 | | Pince à étiquettes pour bac gerbable norme Europe, en métal |
| 531616 |  | Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 40 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite |
| 531617 |  | Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 60 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite |
| 789403 |  | roule-bacs, force 250 kg, plateau longueur x largeur 600 x 400 mm, plateforme plateau ajouré, châssis en rouge, 4 roulettes pivotantes, avec bandage caoutchouc |
| 992484 |  | roule-bacs, force 250 kg, plateau longueur x largeur 600 x 400 mm, plateforme plateau ajouré, châssis en rouge, 4 roulettes pivotantes, Avec bandage plastique sur jante plastique |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 202875 |  | diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique |
|--------|---|---|

| | | |
|--------|---|--|
| 229873 |  | lecteur de codes-barres - appareil manuel, avec chevalet pour numérisation à mains libres, possibilité de raccordement par USB, largeur du champ de numérisation 20 - 500 mm, numérisation jusqu'à une distance de 500 mm max. |
| 529885 |  | rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion |