KERN

balance compteuse

CIB 6K-4

plateforme en acier inoxydable, largeur x profondeur 315 x 215 mm, plage de pesage entre 6 kg, Lisibilité par incréments de 0,5 g















Numéro d'article: 235915

KERN balance compteuse CIB 6K-4

- plateforme en acier inoxydable, largeur x profondeur 315 x 215 mm
- plage de pesage entre 6 kg
- Lisibilité par incréments de 0,5 g
- temps d'établissement entre 2 secondes
- avec les fonctions réglage (CAL), quantité, addition, Pre-Tare
- 3 affichages LC
- adaptateur secteur 100-240V/50/60 Hz

Détails techniques

matériau de plateforme	acier inoxydable	équipement balance	3 affichages LC
largeur de plateforme	315 mm	fonction de comptage des pièces	oui
profondeur de plateforme	215 mm	étalonnage	oui
plage de pesage	6 kg	Numéro d'enregistrement DEEE	DE80821200
lisibilité	0,5 g	Type d'appareil DEEE	petit appareil CAT 5
temps d'établissement	2 s	Marque selon le registre alleman	KERN
balance fonctions	réglage (CAL), quantité, addition, Pre-Tare	Poids	4,3 kg
alimentation	adaptateur secteur 100- 240V/50/60 Hz		

Cela s'adapte aussi			
216459		ruban d'emballage PVC, support en PVC avec colle en caoutchouc naturel, roulettes longueur x largeur 66 m x 50 mm, épaisseur 65 µm, en marron	
217145	0	dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal	
221342		bac compartimentable en carton, capacité 5,7 l, hauteur x largeur x profondeur 110 x 200 x 305 mm, en caisse carton, 1 onde, en marron avec enveloppe extérieure en papier kraft	
231458		caisse carton repliable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 1 onde, longueur x largeur x hauteur intérieur 290 x 185 x 85 mm, tablette automatique, verrouillable avec fermeture auto-adhésive	
235833		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 60 x 102 x 100 mm, capacité 0,5 l, en polypropylène en bleu	