

Casco roulette fixe

force 300 kg, diamètre 200 mm,
longueur moyeu 59 mm, avec
bandage polyuréthane, moyeu
avec palier lisse, jante en polyamide,
fixation avec panneau

Numéro d'article: 243525



roulette fixe

- force 300 kg
- diamètre 200 mm
- longueur moyeu 59 mm
- avec bandage polyuréthane
- moyeu avec palier lisse
- espacement des trous des vis 105x76/84 mm
- jante en polyamide
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier inoxydable
- fixation avec panneau

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	panneau
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de boîtier	acier inoxydable
modèle	roulette fixe	frein	sans
charge	300 kg	pare-fils	non
pneumatique	polyuréthane	longueur de moyeu	59 mm

Ø de roue	200 mm	distance trou de vis	105x76/84 mm
matériau de jante	polyamide	Poids	1,52 kg
roulement	palier lisse		