

bott

armoires à tiroirs

cubio

hauteur x largeur x profondeur 1600 x 1050 x 750 mm, 9 tiroir(s), avec extension charges lourdes, verrouillable avec verrouillage centralisé, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 527918



bott Armoire à tiroirs grand volume cubio

stationnaire

armoires à tiroirs

- hauteur x largeur x profondeur 1600 x 1050 x 750 mm
- 9 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 2x100 mm/4x150 mm/2x200 mm/1x300 mm
- structure en tôle d'acier
- avec poignée barre
- avec surface d'étiquetage
- force par tiroir 200 kg
- avec extension charges lourdes
- tiroirs à roulement à billes, extension 100 %
- avec Blocage d'extension individuel
- verrouillable avec verrouillage centralisé




- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- 3 années de garantie

Détails techniques





type de meuble	armoïre	glissière tiroir	à roulement à billes
type d'armoïre	armoïre à tiroirs	extension tiroir	100 %
matériau	tôle d'acier	champ d'inscription	surface d'étiquetage
hauteur	1600 mm	surface de corps	finition peinture époxy
largeur	1050 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
profondeur	750 mm	blocage d'extension	Blocage d'extension individuel
équipement armoïre	tiroirs	Type d'extension	extension charges lourdes
nombre de tiroirs	9 pièce	verrouillable	oui
nombre x hauteur tiroirs	2x100 mm/4x150 mm/2x200 mm/1x300 mm	système de fermeture	verrouillage centralisé
hauteur frontale 100 mm	2 pièce	cloison de séparation médiane	non
hauteur frontale 150 mm	4 pièce	poignée	poignée barre
hauteur frontale 200 mm	2 pièce	roulant	non
hauteur frontale 300 mm	1 pièce	garantie	3 années
capacité de charge de tiroir	200 kg	Poids	218,9 kg

Accessoires

148487		kit de compartimentage, 7 séparateurs longitudinaux + 5 séparateurs en tôle, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, largeur x profondeur 1050 x 650 mm
148488		kit de compartimentage, 7 séparateurs longitudinaux + 5 séparateurs en tôle, convient pour hauteur frontale 150 mm, largeur x profondeur 1050 x 650 mm
148490		kit de compartimentage, 7 séparateurs longitudinaux + 5 séparateurs en tôle, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, largeur x profondeur 1050 x 750 mm
148491		kit de compartimentage, 7 séparateurs longitudinaux + 5 séparateurs en tôle, convient pour hauteur frontale 150 mm, largeur x profondeur 1050 x 750 mm
231281		kit de bacs de rangement, composé de 43 bacs, convient pour hauteur frontale 75 mm, largeur x profondeur 1050 x 650 mm, en plastique, coloris RAL7011 gris fer
231282		kit de bacs de rangement, composé de 43 bacs, convient pour hauteur frontale 100 mm, largeur x profondeur 1050 x 650 mm, en plastique, coloris RAL7011 gris fer
231283		kit de bacs de rangement, composé de 64 bacs, convient pour hauteur frontale 75 mm, largeur x profondeur 1050 x 650 mm, en plastique, coloris RAL7011 gris fer

231285		kit de bacs de rangement, composé de 64 bacs, convient pour hauteur frontale 100 mm, largeur x profondeur 1050 x 650 mm, en plastique, coloris RAL7011 gris fer
--------	---	---

Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
974176		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge