

Feuille de données du produit



Article N°: 12512 Chariot à 1 ridelle

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Plateforme en aggloméré antidérapant, plastifié et hydrofuge. Ridelle en contreplaqué plastifié lisse, hauteur utile 500 mm. Chariot spécialement conçu pour transporter des charges lourdes, les roues à bandage élastique sur jantes en aluminium avec moyeu à roulement à billes permettent un déplacement aisé et confortable. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage caoutchouc élastique, bleu-gris non traçant. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Détails techniques:



Charge totale (kg)	1200
Longueur de surface utile (mm)	1000
Largeur de surface utile (mm)	700
Hauteur de zone de chargement (mm)	283
Longueur totale (mm)	1155
Largeur totale (mm)	700
Hauteur totale (mm)	1005
Type de pneu	Caoutchouc élastique bleu gris
Roues (mm)	200 x 50
Configuration	Siebdruck
Poids (kg)	45
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976125121