


**Transportmiddelen**

# Product data sheet

Art nr.: 12512 Kopwandwagen



Opbouwsysteem: De Super-Multi-Vario-Transportwagens zijn speciaal geconstrueerd voor zware lasten. De hoogwaardige elastische streeploze banden met kogellagers maken een handzame en zeer lichte loop mogelijk. Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat, blauw RAL 5007. Platform van watervast multiplex voorzien van antislip. Kopwand van gladde watervast multiplexplaat, kopwandhoogte 500 mm. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform de Europese norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

## Technische details:



|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Totaal draagvermogen (kg)</b> | 1200                               |
| <b>laadvlak lengte (mm)</b>      | 1000                               |
| <b>laadvlak breedte (mm)</b>     | 700                                |
| <b>Laadvlakhoogte (mm)</b>       | 283                                |
| <b>Totale lengte (mm)</b>        | 1155                               |
| <b>Totale breedte (mm)</b>       | 700                                |
| <b>Totale hoogte (mm)</b>        | 1005                               |
| <b>Wielen</b>                    | Elastic-massief rubber, streeploos |
| <b>Wielmaat (mm)</b>             | 200 x 50                           |
| <b>Uitvoering</b>                | Siebdruck                          |
| <b>Gewicht (kg)</b>              | 45                                 |
| <b>Land van herkomst</b>         | Duitsland                          |
| <b>Garantie (jaren)</b>          | 10                                 |
| <b>Douanenummer</b>              | 87168000                           |
| <b>GTIN</b>                      | 4017976125121                      |