

# UNI lock Spannbolzen Systemgröße 138 mm

## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



### Beschreibung


**Werkstoff:**  
Einsatzstahl.

**Ausführung:**  
Grundkörper brüniert.  
Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.


**Hinweis:**  
Die UNI lock Spannbolzen eignen sich zum Spannen und Positionieren der Werkstücke und Vorrichtungen. Die Spannbolzen werden mit dem Wechselement verschraubt.

**Auf Anfrage:**  
Weitere Ausführungen.

1 = Befestigung mit Schraube DIN 912 durch den Spannbolzen




Zentrierbolzen Form A  
Ausgleichsbolzen Form B  
Spannbolzen Form C




# UNI lock Spannbolzen Systemgröße 138 mm

## Zeichnungen



-  Zentrierbolzen = Form A      fixiert in x- und y-Richtung (Referenzpunkt)
-  Ausgleichsbolzen = Form B      fixiert die noch freie Achse (Schwertbolzen)
-  Spannbolzen = Form C      Bolzen mit Untermaß (keine Zentrierfunktion nur Spannfunktion)



## Artikelübersicht

### UNI lock Spannbolzen, Systemgröße 138 mm

Bestellnummer	Form	D	H
K1424.168381025	A	38	10
K1424.268381025	B	38	10
K1424.368381025	C	38	10