

Productinformatie

00 21 35

Gereedschapskoffer "Robust23" Elektro



- Gevuld met 25 merkgereedschappen. Gedeeltelijk VDE-gecertificeerd conform DIN EN 60900
- Max. belasting: 25 kg
- Inhoud van 23 liter
- Voor gebruik onder de zwaarste omstandigheden: stofdicht, waterdicht en temperatuurbestendig
- Documentenvak; gereedschapsbord van vuilwerende PP-kanaalplaat, met 33 opzetbare gereedschapstassen en gereedschapshoezen
- In totaal 49 insteekmogelijkheden
- Onderbak met aluminium scheidingsplaatjes
- Buitenmaat (B x H x D): 470 x 370 x 190 mm; binnenmaat(B x H x D): 437 x 307 x 172 mm
- Voor vliegtuigen geschikte koffer uit slagvast polypropyleen
- Stof- en waterdicht
- Automatische drukaanpassingsventiel
- Temperatuurstabiel van - 30°C tot + 80°C
- Mogelijkheid voor hangslot
- Documentenvak; gereedschapspanelen gemaakt van vuilafstotende dubbelwandige PP-platen met gereedschapshouders, te vullen met gereedschap
- Afsluitbare bodemschaal individueel te verdelen door aluminium scheidingsstelsel
- Ergonomische tweecomponenten-greep

Algemeen

Artikel-nr.	00 21 35
EAN	4003773084365
gewicht	6.775 g
Afmetingen	307 x 172 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Afmeting breedte buiten (binnen)	470 mm (437 mm)
Afmeting hoogte buiten (binnen)	190 mm (172 mm)
Afmeting diepte buiten (binnen)	370 mm (307 mm)

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

