

## Productinformatie

# 11 05 160

### Afstriiptang

Met openingsveer, universeel

- Voor enkel-, meer- en fijnradige kabels met kunststof- of rubberisolatie max. Ø 5,0 mm of 10 mm<sup>2</sup> geleiderdoorsneden
- Eenvoudige instelling van de gewenste draaddiameter dankzij een kartelschroef en contraoer
- Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, oliegehard



AAA

Algemeen	
Artikel-nr.	11 05 160
EAN	4003773039570
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	170 g
Afmetingen	160 x 75 x 10 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Afstripcapaciteiten vierkante millimeter	10 mm <sup>2</sup>
Afstripcapaciteiten (diameter)	Ø 5,0 mm
AWG	8

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

