

Información sobre productos

83 10 020

Llave para tubos 90°

DIN 5234

- Modelo sueco
- Mordazas en ángulo de 90°
- Boca con dentado en sentido opuesto
- Dientes templados adicionalmente por inducción
- Diseño de mango en forma de doble T
- Tuerca de ajuste imperdible
- Recubierta de pintura pulverizada roja, mordazas planas brillantes
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas



Información general

Núm. de artículo	83 10 020
EAN	4003773014201
Alicate	recubierto de pintura pulverizada, rojo
Peso	2.600 g
Dimensiones	560 x 82 x 30 mm
Norma	DIN 5234
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad de apertura	70 mm
Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	Ø 2 3/4
Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	Ø 70 mm
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	70 mm
Diámetro interior pulgadas	Ø 2 pulgadas

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

