

Información sobre productos

83 61 010

Llave para tubos en forma de S Con ajuste rápido



- Un retén protector evita lesiones por pellizcos
- Ajuste rápido y preciso directamente sobre la pieza mediante pulsación de botón
- Trabajar economizando esfuerzos mediante la auto-retención
- Las bocas no se pueden abrir accidentalmente
- Gran resistencia al desgaste gracias a un engranaje endurecido
- Alta resistencia antes grandes esfuerzos gracias a sus mangos totalmente templados
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas

Información general

Núm. de artículo	83 61 010
EAN	4003773077602
Alicate	recubierto de pintura pulverizada, gris
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	955 g
Dimensiones	330 x 70 x 25 mm
conforme a REACH	contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad de apertura	42 mm
Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	Ø 1 5/8 pulgadas
Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	Ø 42 mm
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	42 mm
Diámetro interior pulgadas	Ø 1 pulgadas
Diámetro interior del tubo	25 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



