

## Productinformatie

# 83 61 015

### Pijptang S-vormig

Met snelle instelling

- Klembeveiliging voorkomt verwondingen
- Tijdbesparende, precieze instelling van de openingswijdte door op een knop te drukken direct aan het werkstuk
- Krachtenbesparend werk door zelfklemming
- Geen onvrijwillige verstelling van de benen
- Hoge slijtvastheid door extra geharde tanden
- Hoogste belastbaarheid door geharde bekken
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



### Algemeen

Artikel-nr.	83 61 015
EAN	4003773077619
Tang	grijs poedergelakt
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	1.470 g
Afmetingen	420 x 84 x 28 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Spanwijdte	60 mm
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 2 3/8 inch
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 60 mm
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	60 mm
Binnendiameter inch	Ø 1 1/2 inch
	37,5 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



