

C+P werkplaatskast

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1200 x 600 mm, 3 niveaus met Stalen bodem, 3 lade(n), afsluitbaar met cilinderslot, romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 142351



C+P Draaideurkast met zichtvensters en ladeblok

werkplaatskast

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1200 x 600 mm
- constructie van plaatstaal
- openslaande deur met venster
- deuren met draaibouten aan de buitenkant
- deuropeningshoek 180 °
- zichtvenster van acrylglas
- 3 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 70 kg
- Per 15 mm verstelbaar
- 3 lade(n)
- draagvermogen per lade 50 kg
- laden telescooprail
- met verzonken greep
- afsluitbaar met cilinderslot
- sluitmechanisme met 3 grendels
- romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- front met moffellak in RAL7035 lichtgrijs

- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details

meubeltype	kast	draagvermogen lade	50 kg
type kast	werkplaatskast	oppervlak front	gemoffeld
type deur	vensterdeur	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
hoogte	1950 mm	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035
breedte	1200 mm	sluitsysteem	cilinderslot
diepte	600 mm	sluitfunctie	sluitmechanisme met 3 grendels
kast uitrusting	legborden, lades	oppervlak legbord	verzinkt
materiaal	plaatstaal	afsluitbaar	ja
legborden / schappen aantal	3 stuks	scheidingswand	nee
legbord-/niveautype	Stalen bodem	uittrekrail lade	telescooprail
draagvermogen legbord	70 kg	openingshoek deur	180 °
laden aantal	3 stuks	greep	verzonken greep
in hoogte verstelbaar legbord	15 mm	verrijdbaar	nee
oppervlak romp	gemoffeld	gewicht	127,16 kg