

fetra diable porte-fûts

force 300 kg, pour 1 fût de 200 litres,
châssis avec finition époxy résistante
aux chocs et aux rayures en RAL5007
bleu brillant, avec bandage airsur
jante tôle d'acier, 1 roue porteuse

Numéro d'article: 144281



fetra
Transportgeräte



fetra Diabie porte-fûts

Force 300 kg



diabie porte-fûts

- force 300 kg
- pour 1 fût de 200 litres
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- hauteur x largeur 1 600 x 680 mm
- poignées de sécurité en plastique haute résistance
- avec bandage airsur jante tôle d'acier
- moyeu avec roulement à rouleaux
- 1 roue porteuse
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	diabre de manutention	Roue porteuse	1 roue porteuse
type de diabre de manutention	diabre porte-fûts	matériau de jante	tôle d'acier
charge	300 kg	roulement	roulement à rouleaux
capacité	1 fût de 200 litres	poignée de sécurité	oui
largeur de pelle	0 mm	hauteur	1600 mm
matériau	acier	largeur	680 mm
matériau de finition	soudé	surface	finition peinture époxy
rabattable	non	couleur	bleu brillant // RAL5007
patins pour escaliers	non	garantie	10 années
pneumatique	air	Poids	21 kg

Accessoires

119195		roue, diamètre x largeur 260 x 85 mm, avec bandage polyuréthane, supplément de prix par diabre (kit 4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
119197		roue, diamètre x largeur 260 x 85 mm, avec bandage polyuréthane, supplément de prix par diabre (paire, 2 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal