

## kraagarmstelling

complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 3100 x 740 mm, 4 staanders, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, 4 opslagniveaus, staanders in RAL5010 gentiaanblauw



Artikelnummer: 157836

## kraagarmstelling

### complete stelling, 1 basisveld + 2 aanbouwvelden

kraagarmstelling

- complete stelling (basis- en aanbouwveld)
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 3100 x 740 mm
- 4 staanders
- draagvermogen per staander 1500 kg
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- 4 opslagniveaus
- draagvermogen per arm 450 kg
- even lange armen, recht uitgericht
- per 100 mm verstelbaar
- nuttige diepte 600 mm
- constructie van staal
- staanders in RAL5010 gentiaanblauw
- draagarmen in RAL5010 gentiaanblauw
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting




## Technische details

meubeltype stelling

draagarm lengte even lange armen

stellingtype	kraagarmstelling	in hoogte verstelbaar legbord	100 mm
stellingveld	complete stelling	vorm stelling	recht
stellingveld aantal	2 stuks	standaard	4 stuks
gebruik	eenzijdig	kraagarm per standaard	3 stuks
hoogte	2000 mm	draagvermogen per arm	450 kg
breedte	3100 mm	materiaal	staal
nuttige diepte	600 mm	kleur standaard	gentiaanblauw // RAL5010
diepte	740 mm	kleur kraagarm	gentiaanblauw // RAL5010
opslagniveaus	4 stuks	kleur uitvoering	gentiaanblauw // RAL5010
totaal draagvermogen	6000 kg	gebruiksaanwijzing vaklast	De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
draagvermogen per staander	1500 kg	gewicht	210 kg
uitvoering kraagarm	recht		

## Gerelateerde Producten

157837		kraagarmstelling, aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1000 x 740 mm, 1 staanders, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, 4 opslagniveaus, staanders in RAL5010 gentiaanblauw
157838		Kraagarm voor kraagarmstelling, draagvermogen per arm 450 kg
157839		afrolbeveiliging voor draagarm voor kraagarmstelling, hoogte 100 mm