

KERN

hardheidsmeter

SAUTER HDA 100-1

behuizing van kunststof,
weegeenheid shore A, geschikt voor
rubber, elastomeren, neopreen,
siliconen, vinyl en zachte
kunststoffen, weergave digitaal

Artikelnummer: 236004

KERN



hardheidsmeter






- behuizing van kunststof
- hoogte x breedte x diepte 38 x 162 x 65 mm
- weegeenheid shore A, geschikt voor rubber, elastomeren, neopreen, siliconen, vinyl en zachte kunststoffen
- weergave digitaal

Technische details

type weegschaal	meetapparaat	hoogte	38 mm
type meetapparaat	hardheidsmeter	breedte	162 mm
geschikt voor (product/materiaal)	rubber, elastomeren, neopreen, siliconen, vinyl en zachte kunststoffen	diepte	65 mm
weegeenheden	shore A	WEEE-registratienummer	DE80821200
materiaal	kunststof	WEEE-apparaatsoort	klein apparaat cat. 5

weegschaal uitrusting	display	merk volgens EAR-registers	KERN
weegschaalfuncties	hold, peak, gemiddelde	gewicht	0,82 kg
weergave	digitaal		

Dit past ook bij ...

216459		pvc-plakband, dragermateriaal van PVC met lijm van natuurrubber, rollen lengte x breedte 66 m x 50 mm, dikte 65 µm, in bruin
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
221342		kartonnen stellingbak, inhoud 5,7 l, hoogte x breedte x diepte 110 x 200 x 305 mm, van doos, enkelvoudige golf, in bruin met buitenbekleding van kraftpapier
231458		vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, enkelvoudige golf, lengte x breedte x hoogte binnen 290 x 185 x 85 mm, automatische bodem, afsluitbaar met plaksluiting
235833		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 60 x 102 x 100 mm, inhoud 0,5 l, van polypropyleen in blauw