

benne roulante PE

hauteur x longueur x largeur 625 x 1320 x 920 mm, capacité 0,3 m³, force 150 kg, en gris, soubassement roulettes



Numéro d'article: 236040

benne roulante PE

- hauteur x longueur x largeur 625 x 1320 x 920 mm
- hauteur d'arête de renversement 405 mm
- capacité 0,3 m³
- force 150 kg
- Fonction de basculement manuellement via essieu
- parois plein
- en polyéthylène, étanche aux liquides
- en gris
- soubassement roulettes
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- roulettes à freins
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage polyamide
- poids 54 kg

Détails techniques

type de récipient	benne basculante	fonction de basculement	manuellement
capacité	0,3 m ³	vidage au niveau du sol	oui
hauteur	625 mm	soubassement	roulettes
longueur	1320 mm	couleur	gris
largeur	920 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2

			roulettes fixes
charge	150 kg	pneumatique	polyamide
hauteur d'arête de renversement	405 mm	Ø de roue	200 mm
matériau	polyéthylène	équipement roue	roulettes à freins
propriété matériau	étanche aux liquides	Poids	54 kg
structure de cloison	plein		