

Hymer escabeau pour escaliers

accès double face, 2 x 8 échelons profilés, longueur de lisse 2,35 m, plage de réglage marche / appui 0,37 m / 1 m, en aluminium

Numéro d'article: 524523



Hymer Escabeau pour escaliers

escabeau pour escaliers

- accès double face
- 2 x 8 échelons profilés
- Pour une hauteur de travail jusqu'à env. 3,05 m
- longueur de lisse 2,35 m
- échelons profondeur 30 mm
- connexion échelons/lisse serti
- rallonges de pieds réglables en continu
- plage de réglage marche / appui 0,37 m / 1 m
- application sûre grâce à forme conique (sécurité anti-basculement) et protection contre l'écartement
- pieds d'échelle antidérapants en extrémité de lisse
- en aluminium
- poids 15 kg







- assurance qualité selon DIN EN 131-4
- 10 années de garantie




Détails techniques



technique de montée	escabeau	exécution échelle	à deux parties
type d'échelle	escabeau pour escaliers	équipement échelle	rallonges de pieds réglables en continu
matériau	aluminium	plage de réglage marche	0,37 m
utilisation	double face	plage de réglage appui	1 m
longueur de longeron	2,35 m	équipement de sécurité échelle	forme conique (sécurité anti-basculement) et protection contre l'écartement
hauteur de travail	3,05 m	étrier de sécurité	non
nombre d'échelons	2 x 8	protection contre l'écartement	oui
type de marche/d'échelon	échelons profilés	pour escaliers	oui
profondeur d'échelons	30 mm	modèle	type 2
rabattable	oui	norme	DIN EN 131-4
roulant	non	garantie	10 années
connexion d'échelons/de longeron	serti	Poids	15 kg
soubassement	pieds d'échelle antidérapants		

Accessoires

224581		Marche amovible, pour escabeau à échelons, force 150 kg
224582		Ruban antistatique, pour échelle
224583		Sac à outils, pour échelle en alu et bois, en coton en rouge
224585		Crochet de suspension, pour escabeau à échelons, force 25 kg

Cela s'adapte aussi ...

149286		plaque de base, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, hauteur x largeur 90 x 40 mm
204801		bac à déchets, capacité 20 l, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, hauteur x Ø 360 x 295 mm, couvercle en acier, non inflammable
520203		boîte à outils / de matériaux, équipement : kit de 4 bacs, en plastique en noir/jaune

526758		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2500 x 2370 x 335 mm, charge max. par tablette 150 kg, 2 éléments standard avec 6 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
528920		moquette de protection, longueur x largeur 50 x 1 m, épaisseur 235 g/m ² , en non-tissé/PE