

WEDO

verrijdbaar opstapje

van kunststof in wit, trede diameter
290 mm, met 3 geveerde wielen

Artikelnummer: 528210



WEDO Verrijdbaar opstapje

verrijdbaar opstapje

- van kunststof in wit
- trede diameter 290 mm
- hoogte x diameter 430 x 440 mm
- stevige stand bij belasting
- onderste gedeelte met stootkant
- met 3 geveerde wielen
- belastbaar tot 150 kg
- gewicht 3,2 kg
- GS- en TÜV-getest
- 10 jaar garantie op de kunststof romp





Technische details

stijgtechniek verrijdbaar opstapje

verrijdbaar ja

materiaal	kunststof	kleur	wit
hoogte	430 mm	vorm	rond
diameter	440 mm	in-/uitklapbaar	nee
diameter treedvlak	290 mm	onderbouw	3 geveerde wielen
belastbaar tot	150 kg	certificering	GS // TÜV
trapje functie	stevige stand bij belasting	garantie speciaal	10 jaar // kunststof romp
trapje uitrusting	onderste gedeelte met stootkant	gewicht	3,2 kg

Dit past ook bij ...

215546		veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 38 - 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
221260		duwbeugelwagen, draagvermogen 150 kg, lengte x breedte 740 x 480 mm, platform van staal met antislipmat, opbouw duwbeugel, duwbeugel in-/uitklapbaar, 2 zwenk- en 2 bokwielen
222735		universele doek, grove structuur voor meubeloppervlakken, van microvezel in blauw, lengte x breedte 400 x 400 mm
223771		ordner, formaat DIN A4, rugbreedte 75 mm, met rugetiket, van karton/polypropyleen in zwart, met greepuitsparing