


## Bauer kiepbak

hoogte x lengte x breedte 890 x 1440 x 1200 mm, inhoud 1,1 m<sup>3</sup>, draagvermogen 1500 kg, Robuuste constructie van staal gelakt in RAL2000 geeloranje, onderbouw vorkslaffen



Artikelnummer: 528260






## Bauer Kiepbak met hendelsluiting

kiepbak



- hoogte x lengte x breedte 890 x 1440 x 1200 mm
- hoogte stortkant 890 mm
- inhoud 1,1 m<sup>3</sup>
- draagvermogen 1500 kg
- gewicht 163 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 60 x 200 mm
- afstand vorkslaffen 495 mm
- Kantelfunctie handmatig via trekkoordontgrendeling
- Met kettingbeveiliging tegen wegglijden
- met hendelsluiting
- hoge stabiliteit door geprofileerde zijwanden
- Robuuste constructie van staal gelakt in RAL2000 geeloranje
- onderbouw vorkslaffen

baktype	kiepbak	afstand vorkkokers	495 mm
inhoud	1,1 m <sup>3</sup>	inrijdbreedte	495 mm
hoogte	890 mm	bak uitrusting	hevelsluiting
lengte	1440 mm	kraan	nee
breedte	1200 mm	veiligheidsuitrusting bak	beveiligingsketting
draagvermogen	1500 kg	stapelbaar	nee
hoogte stortkant	890 mm	nestbaar	nee
materiaal	staal	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
wand uitvoering	recht	oppervlak	gelakt
stabiliteit / versterking / vers	geprofileerde zijwanden	kleur	geeloranje // RAL2000
kantelfunctie	handmatig	kleur uitvoering	oranje
onderrijdbaar	ja	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
onderbouw	vorksloffen	type deksel	klapdeksel
hoogte vorksloffen	60 mm	gewicht	163 kg
breedte vorksloffen	200 mm		

## Gerelateerde Producten

518144		wielenset, voor kiepbak, draagvermogen 1350 kg
528278		olie- en waterdichte uitvoering, voor kiepbak met max. 1500 kg draagvermogen, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
528280		kieprem, voor kiepbak, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

## Dit past ook bij ...

203428		montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium
525920		vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
531837		vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs