

lichte pallet

van PE-regeneraat, hoogte x lengte x breedte 140 x 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 2000 / 500 kg, onderbouw 9 voeten met afvoeropeningen voor vloeistoffen, bovendeck gesloten



VE 2 stuks

Artikelnummer: 529909

Lichte pallet

lichte pallet



- van PE-regeneraat
- hoogte x lengte x breedte 140 x 1200 x 800 mm
- In euromaat
- draagvermogen statisch / dynamisch 2000 / 500 kg
- Aan alle zijden inrijdbaar
- inrijdbreedte langszijde / brede zijde 770 / 580 mm
- onderbouw 9 voeten met afvoeropeningen voor vloeistoffen
- bovendeck gesloten
- Meerdere pallets plaatsbesparend stapelbaar
- Temperatuurbestendig -40 °C tot +60 °C
- bestendig tegen weersinvloeden
- gewicht 15 kg

Technische details





type verpakking	pallet	onderbouw	9 voeten
pallettype	lichte pallet	geschikt voor levensmiddelen	nee
euronorm	ja	temperatuurbestendigheid	-40 °C tot +60 °C
hoogte	140 mm	bestendigheid	tegen weersinvloeden

lengte	1200 mm	inrijbreedte langsijde	770 mm
breedte	800 mm	inrijbreedte kopse kant	580 mm
draagvermogen statisch	2000 kg	draagvermogen dynamisch	500 kg
materiaal	PE-regeneraat	borgrand	nee
inrijdmogelijkheid	Aan alle zijden	nestbaar	ja
bovendek	gesloten	gewicht	15 kg
stapelbaar	ja		

Gerelateerde Producten

531744		afdekkap, overdekking, hoogte x lengte x breedte 300 x 1250 x 850 mm, in bruin
531745		afdekkap, overdekking, hoogte x lengte x breedte 300 x 1250 x 850 mm, in transparant

Dit past ook bij ...

202873		steekwagen, draagvermogen 250 kg, wielen met massief rubber-banden, steekplaat breedte x diepte 400 x 150 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
204206		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 320 x 600 x 400 mm, inhoud 61 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
208879		Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart
240208		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 800 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 70 x 82 mm