

stumpf werkplaatskast Serie 3000

hoogte x breedte x diepte 1800 x 500 x 500 mm, 2 niveaus met Stalen bodem, 7 lade(n), afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 946727



stumpf Gereedschapskast Serie 3000

met uittrekbare legborden en laden

werkplaatskast



- hoogte x breedte x diepte 1800 x 500 x 500 mm
- constructie van plaatstaal
- vleugel deur
- deuropeningshoek 105 °
- deuren met hoge stabiliteit door inwendig kokerprofiel
- 2 niveaus met Stalen bodem
- 2 legborden uittrekbaar
- draagvermogen per niveau 35 kg
- Per 25 mm verstelbaar
- 7 lade(n)
- laden hoogte 7x90 mm
- draagvermogen per lade 35 kg
- laden kogelgelagerd, uittrekbaar legbord 100 %
- Per 25 mm verstelbaar
- draagvermogen per uittrekbaar legbord 35 kg
- uittrekbare legborden kogelgelagerd, uittrekbaar legbord 100 %

- met uittrekstop
- uitrusting: uitschuifbare legborden, lades
- met draaigreep
- afsluitbaar met cilinderslot
- sluitmechanisme met 3 grendels
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- TÜV getest
- 5 jaar garantie





Technische details

meubeltype	kast	materiaal	plaatstaal
type kast	werkplaatskast	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
type deur	vleugeldeur	hoogteverstelraster lade	25 mm
hoogte	1800 mm	oppervlak legbord	verzinkt
breedte	500 mm	afsluitbaar	ja
diepte	500 mm	sluitfunctie	sluitmechanisme met 3 grendels
kast uitrusting	uitschuifbare legborden, lades	scheidingswand	nee
legborden / schappen aantal	2 stuks	uittrekrail lade	kogelgelagerd
legbord-/niveautype	Stalen bodem	uittrekrail legbord	kogelgelagerd
draagvermogen legbord	35 kg	uittrekbare lade	100 %
laden aantal	7 stuks	uittrekbaar legbord	100 %
laden aantal x hoogte	7x90 mm	uittrekblokkering	ja
draagvermogen lade	35 kg	openingshoek deur	105 °
uittrekbare legborden	2 stuks	greep	draaigreep
draagvermogen uitgetrokken	35 kg	verrijdbaar	nee
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	certificering	TÜV getest
kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035	garantie	5 jaar
oppervlak romp	m. poedercoating	stabiliteit / versterking / vers	deuren met kokerprofiel aan de binnenzijde
oppervlak front	m. poedercoating	legborden / schappen functie	2 legborden uittrekbaar
sluitsysteem	cilinderslot	gewicht	67,8 kg
onderbouw	sokkel		

Gerelateerde Producten

946432		uittrekbaar legbord voor werkplaatskast, met bakrand, breedte x diepte 500 x 500 mm, voor een vaklast van 35 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
946498		lade voor werkplaatskast, hoogte 90 mm

Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, Van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
974176		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 125 x 145 x 230 / 200 mm, van polypropyleen in rood