

## VHS en KBH dommekrachten



Robuuste constructie met een grote stabiele voetplaat, ideaal bij het heffen van zware machines.

### Kenmerken

- Volgens DIN 7355.
- Type KBH heeft een geringe bouwhoogte.
- Veiligheidsslinger met inklapbare handgreep.
- Type **VHS** - standaard model.
- Type **KBH** - kort model.

Type	Veilige werklust (kg)	Bouwhoogte (mm)	Hefhoogte (mm)	Klauwhoogte laagste stand (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
VHS-1.5	1500	725	350	70	12	1901031
VHS-3.0	3000	725	350	75	20	1901033
VHS-5.0	5000	725	300	70	25	1901035
VHS-10.0	10.000	800	300	90	40	1901040
VHS-1.5 + ratelslinger	1500	725	350	70	12	1901131
VHS-3.0 + ratelslinger	3000	725	350	75	20	1901133
VHS-5.0 + ratelslinger	5000	725	300	70	25	1901135
VHS-10.0 + ratelslinger	10.000	800	300	90	40	1901140
KBH-1.5	1500	570	300	70	11	1902031
KBH-3.0	3000	570	300	75	18	1902033
KBH-5.0	5000	600	300	70	22	1902035
KBH-10.0	10.000	650	300	80	38	1902040
KBH-1.5 + ratelslinger	1500	570	300	70	11	1902131
KBH-3.0 + ratelslinger	3000	570	300	75	18	1902133
KBH-5.0 + ratelslinger	5000	600	300	70	22	1902135
KBH-10.0 + ratelslinger	10.000	650	300	80	38	1902140

## Andere dommekrachten, specials op aanvraag



Instelbare dommekracht



Ratelkrik



Kabeltrommel-dommekracht



Raildommekracht



Houtstam dommekracht



Paal dommekracht