



[Zum Produkt](#)



[Datenblatt](#)

servo+ 1060 - 3 Borde montiert

Der extra robuste Universal-Wagen.

Der stabile Servierwagen in schwerer Ausführung eignet sich für jeglichen Transport, ob zum Servieren, Abräumen oder Befördern – ein unkomplizierter, mobiler Helfer.

Je nach erforderlichem Transportumfang mit 2 bis 4 Borden und verschiedenen Bord-Größen erhältlich. Auf Anfrage auch mit Luftidentischen Rollen, um Transportgeräusche noch besser zu dämmen. Als zusätzliches Zubehör kann am Schiebegriff ein passender Edelstahl-Abräumbehälter einfach eingehängt werden. Die Borde können zudem mit einer extra Galerie aus Edelstahl-Rundmaterial versehen werden, für rutschsicheren Transport.

TECHNISCHE MERKMALE

servo+ 1060 - 3 Borde montiert



TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen	1035 x 635 x 1012 mm
Material	Edelstahl 1.4301 (CNS)
Gewicht	24 kg
Anzahl Borde	3
Lichtmass zwischen	
Borden	275 mm
Lieferzustand	montiert
Stoßschutz	4 Stoßbecken
Rollen	2 Lenk-; 2 Lenkstopprollen
Rollentyp	Rostfrei
Rollen-Ø	125 mm
Max. Zuladung	200 kg

Bestellnummer **88 02 50 32**

VORTEILE

- Rostfreier, hochwertiger, hygienischer Edelstahl.
- Tiefgezogene, schallgedämmte Borde mit Stopprand.
- Durchgängiger Rundrohr-Schieberahmen mit eingeschweißten Traversen für stabile Rollenbefestigung.
- Hohe Stabilität, ohne Schweißnähte.
- 10x langlebiger, besser als DIN 18867-1+8.
- Optimale Fahrbarkeit mit rostfreien, feststellbaren Rollen.
- Stoßbecken an jedem Bord für Rammschutz.
- Fugenlose, unempfindliche Bordflächen, einfach zu reinigen.