

ASSMANN CAT 6 Modularstecker für Rundkabel

AK-219603 4016032316817



**CAT 6 Modular Stecker, 8P8C, geschirmt
für Rundkabel, zweiteilig, Artikel enthält Kamm**

Diese Modularstecker sind geeignet für eine schnelle und einfache Selbstmontage.

- 1 RJ45 8P8C
- 1 geschirmt
- 1 UL-zertifiziert
- 1 Steckkraft: ≤ 30 N
- 1 Steckzyklen: ≥ 750
- 1 Kontaktmaterial: Phosphorbronze
- 1 Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,8µ
- 1 Material Stecker-Gehäuse: Polycarbonat, natur
- 1 Material Schirmblech: Messing 0,5mm, 2µ vernickelt
- 1 Durchmesser Cu-Leiter: AWG (27/7 ... 24/7)
- 1 Außerdurchmesser Kabelmantel: 5,5 ... 6,2mm
- 1 Betriebstemperatur: -40 °C bis +70 °C
- 1 Strombelastbarkeit: 1A bei 50°C

ASSMANN CAT 6 Modularstecker für Rundkabel

AK-219603 4016032316817

→ **Logistik**

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	5000	11,80	41,00	38,00	21,00	32718,00
Innen-VPE	100	0,24	17,00	13,00	3,00	663,00
Einzel-VPE	1	0,00	2,00	1,00	0,50	1,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	3,00	3,00	1,50	13,50

→ **Verpackungstyp:**

