

Gewikkelde 300W-bloktransformator (met klemaansluitingen)

320-00006

4 jaar
garantie

Deze gewikkelde bloktransformator heeft een vermogen van 300 W. Hij is geschikt voor het aansluiten van laagspanningsbelastingen (12 V LED). Deze lampen kunnen vervolgens gedimd worden met faseaansnijding en universele dimmers. De transformator wordt aan primaire zijde met twee en aan secundaire zijde met vier schroefklemmen aangesloten. Hij heeft een IP20-beschermingsgraad. De bevestigingsvoetjes zijn bijgeleverd.

Technische gegevens

Gewikkelde 300W-bloktransformator (met klemaansluitingen)

- Functie: gewikkelde transformator
- Voedingsspanning: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
- Afmetingen (HxBxD): 160 x 135 x 115 mm
- Primaire draadaansluiting: tweevoudige primaire klemaansluiting: 1 x 6 mm² per schroefklem
- Secundaire draadaansluiting: viervoudige secundaire klemaansluiting: 4 x 6 mm² per schroefklem
- Aantal uitgangen (paar): 2
- Uitgangsspanning (SEC): 11.5 Vac, 50-60 Hz
- Maximale belasting: 300 W
- Montage: opbouw
- Beschermingsgraad: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse III-toestel: ZLVS (zeer lage veiligheidsspanning), geschikt voor de voeding van klasse III-belastingen
- Afwerkingskleur: zwart
- Materiaal bovenkader: kunststof
- Markering: CE
- Gewicht: 6300 g



niko

Afmetingen

