


Technisch specificatieblad

Deksel voor draadgoot, vergrendelbaar

Art.-Nr. 6001834



Sluitbare deksel voor draadgoten. Beschermt kabels en leidingen tegen beschadigingen, verontreinigingen en vocht van boven. Geschikt voor industriële sectoren zoals machine- en installatiebouw.

CE

| | |
|----|--------------------|
| St | Staal |
| FT | thermisch verzinkt |

| | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opmerking extra producttekst | Met dwarsstukken vanaf 400 mm breedte. |
| Extra productbeschrijving 1 | Bij buitengebruik van deksels moeten eventueel extra maatregelen tegen windinvloeden worden genomen. |

Stamgegevens

| | |
|------------------------|--------------------|
| Bestelnr. | 6001834 |
| Type | DGRR 600 FT |
| Leverbaar vanaf | 01.04.2019 |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 600x3000 |
| Materiaal | staal |
| Materiaal-afk. | St |
| Oppervlak | thermisch verzinkt |
| Oppervlak volgens DIN | DIN EN ISO 1461 |
| Oppervlak afk. | FT |
| Kleinste verkoopenheid | 3,00 m |
| Gewicht | 418,00 kg/100 m |


Technisch specificatieblad

Deksel voor draadgoot, vergrendelbaar



Art.-Nr. 6001834

Technische gegevens



| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Lengte | 3.000,00 mm |
| Breedte | 598,00 mm |
| Zijhoogte | 15,00 mm |
| Zijhoogte | 15,00 mm |
| Afmeting B | 598,00 mm |
| Type bevestiging | klikkend |
| Plaatdikte | 0,75 mm |
| Geschikt voor kabelgoot | <input type="checkbox"/> |
| Geschikt voor draadgoot | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Geschikt voor kabelladder | <input type="checkbox"/> |
| Geschikt voor functiebehoud | <input type="checkbox"/> |
| RVS, gebeitst | <input type="checkbox"/> |