

Sluitring volgens DIN 125 vorm A voor universeel gebruik.





<b>A2</b>	Roestvast staal
<b>2B</b>	blank, nabehandeld

### Stamgegevens

Bestelnr.	3402320
Type	WS M10 D20 A2
Omschrijving 1	Sluitring
Dimensie	M10
Materiaal	RVS, roestvast materiaal A2
Materiaal-afk.	A2
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlak afk.	2B
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	100,00 Stuk
Gewicht	0,41 kg/100 st.

### Technische gegevens



Afmeting D	20,00 mm
Afmeting d	10,50 mm
Afmeting h	2,00 mm
Buitendiameter	20,00 mm
Schroefdraad	M10
Gatdiameter	10,50 mm
Materiaaldikte	2,00 mm