


# Technisch specificatieblad

## Koppelplaat AVL 60

Art.-Nr. 6208770



Buitenliggende koppelplaat voor mechanische verbinding van kabelladderstukken bij het installatietype met kabelladders voor functiebehoud conform DIN 4102 deel 12. Inclusief schroeven.



<b>St</b>	Staal
<b>FS</b>	sendzimir verzinkt

Producttekst inhoud pakket | Compleet met 4 platkopschroeven type FRS/M8 x 16-8.8 FT

### Stamgegevens

Bestelnr.	6208770
Type	AVL 60 FS
Omschrijving 1	Buitenverbinder kabelladder
Dimensie	135x65x30
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	sendzimir verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 10346
Oppervlak afk.	FS
Kleinste verkoopenheid	10,00 Stuk
Gewicht	23,20 kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

## Koppelplaat AVL 60

Art.-Nr. 6208770



### Technische gegevens



Breedte	135,00 mm
Zijhoogte	65,00 mm
Plaatdikte	2,00 mm
Geschikt voor kabelgoot	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor draadgoot	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor kabelladder	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschikt voor functiebehoud	<input checked="" type="checkbox"/>
Scharnierverbinder horizontaal	<input type="checkbox"/>
Scharnierverbinder verticaal	<input type="checkbox"/>
RVS, gebeitst	<input type="checkbox"/>
Verspanuitvoering	<input type="checkbox"/>