

Armatuurunit variabel voor sportzalen - Individual.Lens.Optic - direct breedstralend - visueel doorlopend

Armatuurunit van verzinkt, geprofileerd plaatstaal, oppervlak gecoat met polyesterhars. Montage aan de draagrail met in het design geïntegreerde druksluitingen, incl veiligheidsbeugel om de balbestendigheid te waarborgen. Variabel positioneerbaar in de draagrail. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct breedstralend via Individual.Lens.Optic van PMMA-kunststof. LED-array met 3 rijen. Onderhoudsvriendelijke lichtgeleider met gemakkelijk te reinigen oppervlak. Hittebestendige leidingen incl. aansluitkabel 1m en snelmontage-stekkerdeel met gereedschapsloze fasevoorkeuze en geleitsfiten. Veiligheidsbeugel om de balbestendigheid te waarborgen meegeleverd. Ze zijn vervangbaar, maken modernisering mogelijk en verlengen de levensduur van het gehele systeem op een toekomstbestendige manier.

KARAKTERISTIEKEN

| | |
|------------------------------|--|
| Bestelnummer | 18515214150 |
| EAN-nummer | 4020863435845 |
| CBS-code | 94051190 |
| Keurmerk | IP 20, Beschermingsklasse I, ENEC10 VDE, F, Balveiligheid (tennis), Balveiligheid (badminton), Balveiligheid (squash), Balveiligheid, Indoor, CE |
| Schokbestendigheidsgraad IK | IK03 (20°C bis 30°C) |
| Omgevingstemperatuur | ta 20°C naar 30°C |
| Overheidssubsidieprogramma's | BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (Dui) (federale subsidie voor efficiënte gebouwen) |

ELEKTROTECHNIEK

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Voorschakelapparaat | Elektronische driver (1 stuks) |
| Systeemprestaties | 92W |
| Netspanning | 230V/50Hz |

LICHTTECHNIEK

| | |
|---------------------------------------|--|
| Uitvoering | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam) | 3SDCM |
| Fotobiologische veiligheid (Armatuur) | RG1 |
| Lichtstroom armatuur | 15352lm |
| LED Levensduur | 50000h L80/B10 (Tq 30°C) |
| Lichtopbrengst | 167lm/W |
| Stralingshoek | 95° (C0) / 95° (C90) |
| UGR dw./l. | 22.1 / 22.5 |

MECHANIEK



| | |
|-------------------|------------------------------|
| Kleur behuizing | verkeerswit RAL 9016 |
| Maten (LxBxH/DxH) | 2299mm x 55mm x 33mm |
| Gewicht (netto) | 2.6kg |
| Montagewijze | Montage draagrailstelsysteem |

Maten

| | | |
|---|---------|---------|
| L | 2299 mm | Lengte |
| B | 55 mm | Breedte |
| H | 33 mm | Hoogte |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/18515214150>



| | |
|------------|-----------------|
| Referentie | LED 15000lm 840 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 98 % / 2 % |
| UGR dw./l. | 22.1 / 22.5 |

