


Cable-mate kabeldozen voor waterdichte installatie

AK2-B IP65 Behuizing



- Metrische invoer M20.
- Voorzien van vaste afdichting.
- Verhoogd deksel eenvoudig te bewerken voor diverse industriële toepassingen.
- Bodem met montagenokken voor bevestiging van o.a. DIN-rails.
- Per behuizing worden 2 afdichtdoppen, 2 metalen schroeven en een bijpassende DIN-rail type 35x7,5 bijverpakt.

Artikelnr.:	AT2265
EAN:	8712259090184
Halogeenvrij	Ja
Verpakkingshoeveelheid	10 x 4 st.
Beschermklasse	IP65
Nom. isolatiespanning U_i	690 V
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Materiaal	Kunststof
Breedte	95 mm
Lengte	120 mm
Diameter	
Kleur	Grijs
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Gebruikstemperatuur	-40 - 70 °C
Functiebehoud	Geen
Diepte	67 mm
Uitvoering deksel	Blindeksel
Beschermingsgraad (NEMA)	-
Uitgerust met	Draagrail
Vorm	Rechthoekig
Rijgbaar	Nee
Aantal invoeren	8
Voor buisdiameter	-
Max. aderdoorsnede	6 mm ²
Montage in de grond	Nee
Montage onder water	Nee
Achterinvoer	Ja
Type behuizingsdoorvoer	Schroefdraad en uitbreekpoort
Transparant deksel	Nee
Dekselbevestiging	Opklemmend (snap)
Toepasbaar met giethars	Ja
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Nee
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Ja
Verzending	40

Cable-mate® is het innovatieve, bekronde kabeldoosysteem dat uitmunt door zijn grote montagegemak. Er is een brede keuze uit veelzijdig dekselmateriaal, dat simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden geklikt. De verschillende onderbakken maken snelle verwerking van diverse soorten en diameters kabels mogelijk.

Voor stekerbaar installeren is een assortiment voorbedrade Cable-mate® dozen met voorgesloten Wieland RST connectoren beschikbaar.