

Sense TW Wit 255 IsoSafe 1270lm 2700-6500K Ra>80 Tunable White DALI

Type 8

Artikelcode: 212302
 EAN: 7021982123023

**Elektrisch**

System wattage: 15W
 Spanning: 220-240V
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 10, B16: 16, C10: 16, C16: 26

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 1270lm
 Werkzaamheid: 85 lm/W
 Kleurtemperatuur: 2700-6500K
 Kleurweergave (CRI): Ra>80
 MacAdams factor: SDCM: 3
 levensduur: L80/B20>50,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Plastic Opal
 UGR: UGR<25
 Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Tunable White DALI Type 8

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: D

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
 Kleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
 Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen

Afmetingen

Diameter (mm) D: 255
 Cut-out (mm): 230
 Inbouwdiepte plafond (mm): 25
 Gewicht (kg) bruto/netto: 1.044 / 0.839

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 260 x 260 x 65



7 0 2 1 9 8 2 1 2 3 0 2 3