

Passzaméter

Sorozat 510

Mérőóras mikrométer, ami gyors és nagyon pontos méréseket tesz lehetővé. A következő előnyöket kínálja:

- A visszahúzható ülékkel egy kézzel egyszerűen használható.
- IP54 védetségű szint, valamint a nagy és könnyen olvasható karakterek a számlappon
- Nagy mérőóra az egyszerű leolvasáshoz (+/- 0,06 mm)
- Tűrésjelzők a GO/NG mérésekhez
- 8 mm-es orsóátmérő egyszerű pozicionálást és nagyon pontos méréseket tesz lehetővé.




Specifikáció

Síklapúság	0,001 mm
Osztás Mérőóra komparátor	0,001 mm
Mikrométer pontosság	2 μm
Mérőóra pontossága	1 μm
Skála	Skáladob és a hüvely matt krómozású, ø 21 mm
Mérési felület	Keményfém betét, finomleplelt, ø 8 mm
Mérőerő	5-10 N
Szállítva	Dobozban, kulccsal

Külön tartozék

No.	Leírás
04AZA124	ø 16 mm munkadarab ütköző, 23mm
04AZA125	ø 14 mm munkadarab ütköző, 20,5mm
04AZA126	ø 14 mm munkadarab ütköző, 15mm


Méréstartomány mm	Nr.	Mdb támasz átmérőtartománya		
		A Ø mm	B Ø mm	C Ø mm
0- 25	510-121	-	4-16	15- 25
25- 50	510-122	25-37	30-42	41- 50
50- 75	510-123	50-61	54-66	65- 75
75-100	510-124	75-87	80-92	91-100



04AZA124 Mdb stop A
04AZA125 Mdb stop B
04AZA126 Mdb stop C




Állítócsavar óras komparátorhoz ± 5 μm




510-121

Metrikus

No.	Tartomány [mm]	Ülék visszahúzási hossz	Síklapúság	Párhuzamosság	Értékmutatási tartomány	Működtető gomb	D [mm]	L coll [mm]	Tömeg [g]
510-121	0 - 25	2 mm	0,3 μm	0,6 μm	±0,06 mm	Jobbos	25	31.5	520
510-141	0 - 25	2 mm	0,3 μm	0,6 μm	±0,06 mm	Balos	25	31.5	520
510-122	25 - 50	2 mm	0,3 μm	0,6 μm	±0,06 mm	Balos	38	56.5	670
510-123	50 - 75	2 mm	0,3 μm	1 μm	±0,06 mm	Balos	50	81.5	820
510-124	75 - 100	2 mm	0,3 μm	1 μm	±0,06 mm	Balos	63	106.5	970



0-25 mm



25-100 mm