

Synergy 21 LED Retrofit G4 10x SMD kw



kwh/1000h:	3,00
Lumen:	160
Watt:	2,2
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



- LED G4 10x SMD 2,2W
- Pins seitlich
- kaltweiß 6000K ±250, 160Lm
- 12V AC/DC
- 10x SMD5050 LED
- Abmessungen: Ø 31,5mm
- auch für kurzzeitige Überspannung geeignet 8-30VDC (z.B. Caravan, Boot)
- bereits ab 10V volle Helligkeit

Bitte beachten Sie, dass die Synergy21 LED Retrofit Leuchtmittel nur bei einer Betriebstemperatur zwischen 0-50 C° betrieben werden dürfen.

Bei Abweichungen kann die Lebensdauer der LED?s nicht garantiert werden!

Energieeffizienzklasse: A+
kWh/1000h: 3

Merkmale

Merkmal	Wert
CRI:	80
Dimmbar:	Nein

Merkmal	Wert
Lichtfarbe:	kaltweiss
Lumen:	160
Sockel:	G4
Gewicht:	0.005 Kg