

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4393 Kastenwagen



Transportgeräte



Winkelstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriff. Stirnwände, 1 Längswand und Dach mit Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm verkleidet, komplett verschweißt, pulverbeschichtet. mit Doppel-Flügeltür aus Winkelstahl mit eingeschweißtem Drahtgitter an der offenen Längsseite. Mit Stangenverschluss, abschließbar mittels Vorhängeschloss. Einfache Handhabung. Schlösser jederzeit austauschbar. Verschluss steht nicht vor. Lieferung ohne Schlösser. 1 fester und 4 lose Böden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	750
Nutzflächenlänge (mm)	1200
Nutzflächenbreite (mm)	780
Etagenhöhen (mm)	292, 582, 882, 1182, 1482
Tragkraft Etage (kg)	90
Gesamtlänge (mm)	1370
Gesamtbreite (mm)	840
Gesamthöhe (mm)	1792
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	200 x 40
Gewicht (kg)	176
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	9403208000
GTIN	4017976043937