

Artikelnummer: 77502

Kurzbeschreibung: Elektrische hefwagen Levio LWE 160

Langbeschreibung: Elektrische hefwagen Levio LWE 140 en Levio LWE 160: Moderne disselstapelaar met informatieweergave: hef-/daal- en rijfuncties zijn gemakkelijk en met één vinger te bedienen. Voor het manoeuvreren met de rechtop staande dissel in een krappe of drukke ruimte is de rangeerfunctie "click-2-creep" rijmodus beschikbaar.

Geïntegreerd oplaadapparaat. BT POWERDRIVE - het unieke aandrijfsysteem met draaistroom rijmotor, contactvrije bedieningselementen en CAN BUS-communicatie. Programmeerbare prestatieparameters zijn snelheid, acceleratie en remgedrag - deze kunnen via de dissel door de gebruiker aangepast worden. Regeneratief remmen voert de energie naar de accu terug. PIN-code-activering voorkomt het eventuele kwijtraken van de sleutel. Deze modellen combineren kenmerken als

gebruiksvriendelijkheid, transportveiligheid en gebruiksbetrouwbaarheid met een zeer ontwikkeld, geïntegreerd aandrijf- en stuursysteem genaamd BT Powerdrive. Een ander voordeel biedt het speciaal ontwikkelde steunwielstelsel, dat onder andere het gebruik van de hefwagen op laadperrons en -rails mogelijk maakt. Technische gegevens:

- lastzwaartepunt: 600 mm
- hefhoogte: 205 mm
- vorklengte: 1150 mm
- afm. over de vorken: 520 mm tot. breedte: 726 mm tot. hoogte: 1290 mm
- rijmotor: 1,0 kW
- hefmotor: 1,0 kW
- rijsnelheid (zonder/met last): 6 km/uur
- hefsnelheid (zonder/met last): 0,05/0,04 m/s
- accu: 24 V/150 Ah

Model Levio LWE 140:

- nominaal draagvermogen: 1400 kg tot. lengte: 1631 mm
- draaicirkel: 1420 mm
- eigen gewicht met accu: 458 kg

Model Levio LWE 160:

- nominaal draagvermogen: 1600 kg tot. lengte: 1688 mm
- draaicirkel: 1477 mm
- eigen gewicht met accu 524 kg

