

RJ1 coupler housing Cat. 6A IP 65/67



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 45 805 1560
Beschreibung	RJ1 coupler housing Cat. 6A IP 65/67
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09458051560

Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	HARTING RJ Industrial®
Komponente	Koppler
Beschreibung	RJ45
Merkmale	Kompatibel mit RJ45 DualBoot Patchkabeln

Ausführung

Schirmung	voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kontaktanzahl	8
Lieferumfang	Gehäuse 2x RJ45 Koppler Dichtung für 6 - 9 mm / 4,5 - 7,5 mm Kabel

Technische Kennwerte

Übertragungseigenschaften	Kat. 6 _A Klasse E _A bis 500 MHz
Datenrate	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 2,5 Gbit/s 5 Gbit/s 10 Gbit/s
Grenztemperatur	-40 ... +85 °C
Steckzyklen	≥750
Schutzart nach IEC 60529	IP65 / IP67



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Kabeldurchmesser	6 ... 9 mm
	4,5 ... 7,5 mm

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Polyamid (PA)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten

Normen und Zulassungen

PROFINET	ja
----------	----

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	55 g
Ursprungsland	China
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140224605
ETIM	EC001264
eCl@ss	27440190 Industriesteckverbinder (nicht spezifiziert)