



# 552S

Artikel Nr.: 552S

Seitliches Abisolieren 0,06 mm – 0,6 mm (AWG 42 – 24)




Robuste Hochpräzisionswerkzeuge für Anwendungsbereiche in der Elektronik und Luftfahrttechnik



Einstellung des benötigten Durchmessers erfolgt über Schrauben



Schraubendreher und Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten



[source images](#)

## Langlebigkeit - Die längsten Standzeiten auf dem Markt.

Weller Erem™ Zangen gewährleisten einen präzisen und sicheren Griff. Sie werden mit kompromissloser Schweizer Qualität für jegliche Greif- und Biegeanwendung, einschließlich der Elektronikmontage und des Gesundheitswesens hergestellt. Die Weller Erem Zangen sind für hohe Standzeiten entwickelt. Fühle den Unterschied. Immer die bewährte Wahl.

## LANGLEBIGKEIT


Die längsten Standzeiten auf dem Markt

- + Qualität**  
Kompromisslose Schweizer Qualität, kraftvoll und langlebig
- + Präzision**  
Erlebe präzises Greifen und Abkanten mit dem hochpräzisen Schraubsystem für spielfreien, reibungslosen Bewegungsablauf der Werkzeugschenkel
- + 1 Million Öffnungs- und Schließzyklen**  
Das Magic Spring™ -Design ermöglicht maximal Standzeiten bei konstanter Federkraft
- + Komfort, Sicherheit und Griffigkeit**  
Ergonomisch geformte Griffe garantieren höchsten Komfort und ermüdungsfreies Arbeiten dank unseres Öffnungsstopps (Maximum Opening Stop)
- EGB Sicher**  
Hergestellt aus EGB-sicherem Material, zur Vermeidung von Schäden an empfindlichen Bauteilen.



weller-tools.com

**Weller**  
Erem



PRECISION  
TOOLS



**Technical Data**

Länge mm	120
Backenlänge in mm	21
Kopfbreite mm	---
Kopfdicke mm	---
Breite der Spitzen in mm	6
Gesamthöhe der 2 Spitzen in mm	11
Länge Inch	4.724
Backenlänge in Inch	0.827
Kopfbreite Inch	---
Kopfdicke Inch	---
Breite der Spitzen in Inch	0.236
Gesamthöhe der 2 Spitzen in Inch	0.433
ESD sicher	on
Anwendungen Erem	Luftfahrttechnik
Material	Spezial-Werkzeugstahl
Gewicht in g	80
Gewicht in oz	2.822