

Festo AG & Co. KG

552928

## Druckbooster

### DPA-40-10-CRVZS2

ist eine Kombination aus Druckbooster und Druckluftspeicher in Edelstahlausführung.

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

## Festo Datenblatt

<b>Merkmal</b>	<b>Eigenschaft</b>
Kolben-Durchmesser	40 mm
Volumen	2 l
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Doppelkolben-Druckübersetzer mit Druckluftspeicher mit Manometer mit Rückschlagventil
Druckanzeige	mit Manometer
Ausgangsdruck 2	4,5 - 10 bar
Betriebsdruck	2,5 - 8 bar
Druckregelbereich	4,5 - 10 bar
Eingangsdruck 1	2 - 8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur	5 - 60 °C
Umgebungstemperatur	5 - 60 °C
Produktgewicht	4400 g
Befestigungsart	mit Nutensteinen
Pneumatischer Anschluss 1	QS-10
Pneumatischer Anschluss 2	KD4
Pneumatischer Anschluss 3	Schalldämpfer
Werkstoffhinweis	RoHS konform

Werkstoff Druckluftspeicher

hochlegierter Stahl rostfrei

© 2018 Festo AG & Co. KG