

## Kragarmregal

Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2480 x 5366 x 520 mm, 6 Ständer, Nutzung einseitig, 6 Lagerebenen, Traglast je Ebene 1320 kg, Ständer sandgestrahlt mit Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau



Artikelnummer: 131268



## Kragarmregal

### Standard Bauart

Kragarmregal



- Komplettregal (Grund- und Anbaufeld)
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2480 x 5366 x 520 mm
- 6 Ständer
- Nutzung einseitig
- 6 Lagerebenen
- 5 Ebene(n) mit Kragarm
- Traglast je Ebene 1320 kg
- Gleich lange Arme, gerade ausgerichtet
- Nutztiefe 400 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer sandgestrahlt mit Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Kragarme sandgestrahlt mit Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

- Bestellhinweis: Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich. Bei Bedarf bitte anfragen
- nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
- Regelmäßige Fremdprüfung durch Materialprüfungsamt Gütezeichen RAL RG 614
- Entspricht der DGUV-Regel 108-007 (ehemals BGR 234)



## Technische Details


|                       |               |                                     |                                    |
|-----------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Möbeltyp              | Regal         | Kragarmausrichtung                  | gerade                             |
| Regaltyp              | Kragarmregal  | Kragarmlänge Ausführung             | Gleich lange Arme                  |
| Regalsystem           | Stecksystem   | Ständer Anzahl                      | 6 Stück                            |
| Regalfeld             | Komplettregal | Kragarme pro Ständer Anzahl         | 6 Stück                            |
| Regalfeld Anzahl      | 2 Stück       | Material                            | Stahl                              |
| Nutzung               | einseitig     | Oberfläche Ständer                  | sandgestrahlt // pulverbeschichtet |
| Höhe                  | 2480 mm       | Oberfläche Kragarm                  | sandgestrahlt // pulverbeschichtet |
| Breite                | 5366 mm       | Farbe Ständer                       | enzianblau // RAL5010              |
| Nutztiefe             | 400 mm        | Farbe Kragarme                      | enzianblau // RAL5010              |
| Tiefe                 | 520 mm        | Farbe Ausführung                    | enzianblau // RAL5010              |
| Achsmaß               | 1061 mm       | Kran-/Staplerentladung erforderlich | ja // bitte anfragen               |
| Lagerebenen Anzahl    | 6 Stück       | Norm DGUV                           | DGUV 108-007                       |
| Böden / Ebenen Anzahl | 5 Stück       | Nutzungshinweis DIN EN 15635        | Sicherung erforderlich             |
| Böden- / Ebenentyp    | Kragarm       | Zertifizierung RAL-RG               | RAL-RG 614                         |
| Traglast gesamt       | 7920 kg       | Gewicht                             | 257,89 kg                          |
| Traglast pro Ebene    | 1320 kg       |                                     |                                    |

## Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 157705 |  | Fachboden für Kragarmregal, Breite x Tiefe 1056 x 400 mm, Für eine Fachlast von 220 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung   |
| 157738 |  | Sockelboden für Kragarmregal, Breite x Tiefe 1045 x 400 mm, Für eine Fachlast von 460 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 203501 |  | Rollbare Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 8 Stufen (inkl. Podest), Standhöhe 1,9 m, Podest Breite x Tiefe 300 x 250 mm, Holmlänge 2,7 m, aus Aluminium  |
| 404924 |  | Langmaterialwagen, Traglast 2000 kg, Ladefläche Länge x Breite 2500 x 600 mm, Plattform offen mit 2 Materialmulden, Aufbauten: 4 Rungen, Rungen herausnehmbar, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, mit Vollgummi-Bereifung |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 505144 |  | Bodenmarkiergerät für Markierband   |
| 524978 |  | Rollenständer, Tragrolle aus Stahl, Rollendurchmesser 60 mm, mit abschwenkbarer Kugelleiste, Traglast 200 kg, Bahnbreite 350 mm, Höhe 758 - 1197 mm |