

Bauer IBC-Restentleerer auf Grundgestell

HxBxT 755 (8500)x1280x1080 mm,
feuerverzinkt

Artikelnummer: 254750



Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Fass-/Container-Handling	Höhe	755-850 mm
Fass-/Container-Handling	IBC-Restentleerer	Breite	1280 mm
Kippfunktion	automatisch	Tiefe	1080 mm
Ladungssicherung	Sicherungsecken	Traglast	1500 kg
Material	Stahl	Unterbau	hohes Grundgestell
Oberfläche	verzinkt	Anlieferung	zerlegt
Hubhöhe	95 mm	Gewicht	64 kg

