


META

Fachboden für Steckregal

Breite x Tiefe 1300 x 600 mm, Für eine Fachlast von 330 kg, der Boden wird mit Clip-Bodenträgern befestigt, Ausgestattet mit Sicherheitskantung zum Schutz vor Verletzungen, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau



Artikelnummer: 275687

META Fachboden

mehr Ablagefläche in Regalen

Fachboden für Steckregal

- Breite x Tiefe 1300 x 600 mm
- Für eine Fachlast von 330 kg
- der Boden wird mit Clip-Bodenträgern befestigt
- Ausgestattet mit Sicherheitskantung zum Schutz vor Verletzungen
- 3-fache Sicherheitsabkantung mit 40 mm Höhe sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
- Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Fachtiefe	600 mm
Regaltyp	Zubehör	Fachlast	330 kg
Bauteil	Fachboden	Böden / Ebenen Ausstattung	Sicherheitskantung
Regalzubehör für Regaltyp	Boden Steckregal	Böden / Ebenen Stabilität	3-fache Sicherheitskantung
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Material	Stahl
		Oberfläche Boden	pulverbeschichtet

Böden / Ebenen Montage	eingecleipt	Farbe Boden	lichtgrau // RAL7035
Breite	1300 mm	Farbe Ausführung	lichtgrau // RAL7035
Fachbreite	1300 mm	Gewicht	8,101 kg
Tiefe	600 mm		